

دفترچه راهنمای فارسی

**CEM**

**DT-131**

دماسنج ضد آب



**Waterproof Thermometer**

واحد تحقیقات و توسعه  
در ایران CEM

از شما برای خرید دماسنج ضد آب DT-131 سپاس گزاریم.

### ● نحوه کار:

برای استفاده از این دماسنج ابتدا درب پوششی آن را برداشته و سپس در حدود نصف میله دماسنج را درون منطقه ای که قصد اندازه گیری دمای آن را دارید تماس دهید. زمانی که دستگاه روشن می شود عدد  $0^{\circ}\text{C}$  یا  $32^{\circ}\text{F}$  برای 2 ثانیه به نمایش درآمده و سپس شروع به اندازه گیری می کند.

### ● تغییر واحد اندازه گیری:

برای تغییر واحد اندازه گیری دمایی کفایت دکمه  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  را فشار دهید.

### ● Data Hold:

برای ثابت نگه داشتن دمای اندازه گیری شده از دکمه Hold استفاده کنید.

### ● مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری:  $-40^{\circ}\text{F}$  to  $482^{\circ}\text{F}$  ( $-40^{\circ}$  to  $250^{\circ}\text{C}$ )

دقت اندازه گیری:  $0.1^{\circ}\text{F}$  ( $0.1^{\circ}\text{C}$ )

میزان خطای اندازه گیری:  $2^{\circ}$  (+/-) 1.5%

زمان نمونه برداری: 2 ثانیه      باتری: LR44(1.5V)



الکتريکی و الکترونيکی

نمایشگر حرارتي

حرارتي و رطوبتي

فيزيکی و مکانیکی

ایمنی و پزشکی

دنیای خود را خودتان  
اندازه گیری کنید

**CEM**